


Kit de fijación SMBR-8-8/100-S6

Número de artículo: 538937

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|--|
| Tamaño | 8 |
| Forma constructiva | Para ranura en T |
| Posición de montaje | Indistinta |
| para Ø de émbolo | Ø8 - Ø100 |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 4 - riesgo de corrosión muy alto |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio | No pueden utilizarse metales con un contenido de cobre, zinc o níquel superior al 5 %. Quedan exceptuados el níquel en aceros, superficies niqueladas químicamente, placas de circuito impreso, cables, conectores eléctricos y bobinas. |
| Temperatura ambiente | -20 °C ... 120 °C |
| Peso del producto | 20 g |
| Nota sobre el material | De conformidad con la Directiva RoHS |
| Material del cuerpo | Anodizado Acero inoxidable de alta aleación |
| Material de los tornillos | Acero inoxidable de alta aleación |