


# Filtros silenciadores LFU-3/8

Número de artículo: 539133

FESTO



[PDF](#) [General operating condition](#)

## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	G3/8
Posición de montaje	vertical ± 5°
Grado de filtración	1 µm
Purga de condensado	Manual giratoria
Símbolo	00991531
Presión de funcionamiento	0 MPa ... 1.6 MPa
Presión de funcionamiento	0 bar ... 16 bar
Presión de funcionamiento	0 psi ... 232 psi
Caudal contra atmósfera	≥4700 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Reducción del ruido	Reducción de 40 dB
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nivel de presión acústica	78 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Peso del producto	190 g
Conexión neumática	G3/8
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Latón niquelado PP