

Unidad actuadora de válvula de bola VZPR-BPD-22-R38

Número de artículo: 540511

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Forma constructiva	Actuador giratorio
Tipo de accionamiento	Eléctrico Neumático
Posición de montaje	Cualquiera
Tipo de fijación	Con rosca interior
Conexión de las válvulas de proceso	Rp3/8
Indicador de posición de conmutación	Sentido del botón = sentido del flujo
Diámetro nominal DN	15
Presión de funcionamiento del actuador	1 bar ... 8.4 bar
Presión nominal válvulas de proceso de asiento inclinado PN	40
Símbolo	00991921
Temperatura del medio	-20 °C ... 150 °C
Temperatura ambiente	-20 °C ... 80 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Peso del producto	1300 g
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo