

Tope KYC-25

Número de artículo: 541692

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	25
Ajuste fino	10 mm
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C ... 80 °C
Peso del producto	560 g
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material del tornillo de tope	Acero Galvanizado
Material de la escuadra de tope	Acero inoxidable fundido
Material del cuerpo	Anodizado
Material de la tapa	POM
Material de la abrazadera	Acero inoxidable de alta aleación
Material de las tuercas	Acero Galvanizado