

Módulo de derivación MS4-A-IPM-80

Número de artículo: 543498

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 °C ... 60 °C
Peso del producto	124 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa base	Fundición inyectada de aluminio
Material de las juntas	NBR
Material del tornillo hueco	Fundición inyectada de aluminio
Material de la unión de módulos	Fundición inyectada de aluminio
Material de los tornillos	Acero