


Secador de aire de membrana LDM1-1/2-D-MAXI-300

Número de artículo: 543667

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Maxi
Serie	D
Posición de montaje	vertical ± 5°
Forma constructiva	Secador de membrana
Símbolo	00991516
Presión de funcionamiento	3 bar ... 12.5 bar
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	300 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [1:3:1]
Reducción del punto de condensación bajo presión	20 K
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ... 60 °C
Temperatura del medio	2 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente	2 °C ... 50 °C
Peso del producto	1800 g
Tipo de fijación	Con accesorios
Conexión neumática 1	G1/2
Conexión neumática 2	G1/2
Material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc
Material de la funda	Aleación de forja de aluminio