

Placa base VABS-S2-1S-G38-B-R3

Número de artículo: 546104

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|--|
| Anchura | 42 mm |
| Basado en la norma | ISO 5599-2 |
| Posición de montaje | Indistinta |
| Alimentación del aire de pilotaje | Interna |
| Presión de funcionamiento | -0.09 MPa ... 1 MPa |
| Presión de funcionamiento | -0.9 bar ... 10 bar |
| Margen de tensiones de servicio DC | 24 V |
| Resistencia a los picos de tensión | 0.8 kV |
| Carga admisible de corriente a 40 °C | 2 A |
| Grado de ensuciamiento | 3 |
| Medio de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 0 - sin riesgo de corrosión |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Grado de protección | IP65 NEMA 4 En estado montado |
| Temperatura ambiente | -5 °C ... 50 °C |
| Peso del producto | 386 g |
| Tipo de fijación | Con taladro pasante |
| Nota sobre el material | De conformidad con la Directiva RoHS |
| Material de la placa base | Fundición inyectada de aluminio |