

Adaptador NEFC-M12G5-0.3-U1G5

Número de artículo: 547432

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	atornillable
Conexión eléctrica	5 pines M12x1 Conector
Longitud del cable	0.3 m
Estructura de cable	4 x 0,34 mm ²
Grado de protección	IP20
Temperatura ambiente	-5 °C ... 50 °C
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Material de la cubierta aislante del cable	PUR
Material del cuerpo	ABS
Material de los contactos crimp	Latón chapado en oro