

Cartucho de generador de vacío VN-05-H

Número de artículo: 547693

FESTO



[General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal de la tobera Laval	0.45 mm
Posición de montaje	Indistinta
Característica del eyector	Estándar alta depresión
Símbolo	00991490
Presión de funcionamiento	1 bar ... 8 bar
Presión de funcionamiento para vacío máximo	4.9 bar
Vacío máximo	92 %
Presión nominal de funcionamiento	6 bar
Caudal de aspiración máximo contra atmósfera	7.2 l/min
Tiempo de alimentación de aire a presión de funcionamiento nominal	4.43 s
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	No puede funcionar con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	0 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente	0 °C ... 60 °C
Peso del producto	0.65 g
Material de las juntas	Caucho nitrílico
Material de la tobera interior	POM
Material del eyector	Aleación de forja de aluminio