



Intensificador de presión DPA-63-D

Número de artículo: 549397

FESTO



General operating condition

Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro del émbolo	63 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Multiplicador de presión de dos émbolos
Símbolo	00992008
Indicador de presión	Preparado para G1/8
Presión de salida 2	0.4 MPa ... 1.6 MPa
Presión de salida 2	4 bar ... 16 bar
Presión de salida 2	58 psi ... 232 psi
Presión de funcionamiento	0.2 MPa ... 0.8 MPa
Presión de funcionamiento	2 bar ... 8 bar
Presión de funcionamiento	29 psi ... 116 psi
Margen de regulación de presión MPa	0.4 MPa ... 1.6 MPa
Margen de regulación de presión	4 bar ... 16 bar
Margen de regulación de presión	58 psi ... 232 psi
Presión de entrada 1	2 bar ... 8 bar
Presión de entrada 1 Mpa	0.2 MPa ... 0.8 MPa
Presión de entrada 1 psi	29 psi ... 116 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Funcionamiento con lubricación imposible
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	5 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente	5 °C ... 60 °C
Peso del producto	6000 g
Tipo de fijación	Con rosca interior
Conexión neumática 1	G3/8
Conexión neumática 2	G3/8
Conexión neumática 3	G3/8
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS