

Tubo de plástico PAN-10X1,5-SI-300

Número de artículo: 553891

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	10 mm
Radio de curvatura relevante para el caudal	58 mm
Diámetro interior	7 mm
Radio de flexión mín.	27 mm
Características de los tubos flexibles	Apropiado para cadenas de arrastre
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.095 MPa ... 1.7 MPa
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.95 bar ... 17 bar
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-13.775 psi ... 246.5 psi
Certificación	TÜV (reglamentaciones técnicas)
Clasificación marítima	Véase el certificado
Organismo que expide el certificado	61630/B0 BV B 013277 0527 00
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 °C ... 80 °C
Peso del producto según la longitud	0.042 kg/m
Conexión neumática	Para racor de conexión de diámetro exterior 10 mm
Color	Plateado
Dureza Shore	D 55 +/-3
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material del tubo flexible	TPE-A