

Tubo de plástico PAN-16X2-RT

Número de artículo: 553929

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	16 mm
Radio de curvatura relevante para el caudal	94 mm
Diámetro interior	12 mm
Radio de flexión mín.	67 mm
Características de los tubos flexibles	Apropiado para cadenas de arrastre
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.095 MPa ... 1.4 MPa
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.95 bar ... 14 bar
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-13.775 psi ... 203 psi
Certificación	TÜV (reglamentaciones técnicas)
Organismo que expide el certificado	B 013277 0527 00
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 °C ... 80 °C
Peso del producto según la longitud	0.092 kg/m
Conexión neumática	Para racor de conexión de diámetro exterior 16 mm
Color	Rojo
Dureza Shore	D 55 +/-3
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material del tubo flexible	TPE-A