


Conjunto de sujeción axial EAMM-A-K48-100A

Número de artículo: 557987

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Momento de giro transmisible	17 Nm
Peso del producto	800 g
Código de interfaz del actuador	K48
Código de interfaz, entrada motor	100A
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS