


# Racor rápido roscado en L NPQM-LH-G18-Q4-P10

Número de artículo: 558829

FESTO



 General operating condition

## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Estándar
Diámetro nominal	3 mm
Tipo de junta en el pivote atornillado	Anillo de junta
Forma constructiva	Forma en L
Tamaño del depósito	10
Forma constructiva	Principio Push-pull (presionar y tirar)
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.095 MPa ... 1.6 MPa
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.95 bar ... 16 bar
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-13.775 psi ... 232 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	puede funcionar con aire comprimido lubricado
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C ... 70 °C
Par de apriete nominal	6 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 20 %
Peso del producto	27.1 g
Tipo de fijación	Tornillo hueco con hexágono exterior
Conexión neumática 1	Rosca exterior G1/8
Conexión neumática 2	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm
Color del anillo extractor	Plateado
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Latón niquelado
Material del tornillo hueco	Latón niquelado
Material de la junta del tubo flexible	Caucho nitrílico