


Placa base VMPAL-AP-4X14

Número de artículo: 560983

FESTO



 General operating condition

Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	59.6 mm
Longitud	107.3 mm
Patrón uniforme	14.9 mm
Tamaño de válvula	14 mm
Cantidad máx. de posiciones de válvula	4
Sentido de flujo	Reversible
Estructura del terminal de válvulas	Posibilidad de combinar los tamaños de válvula
Presión de funcionamiento	-0.09 MPa ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	-0.9 bar ... 10 bar
Presión de control MPa	0.3 MPa ... 0.8 MPa
Presión de mando	3 bar ... 8 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C ... 50 °C
Peso del producto	130.8 g
Conexión neumática 2	para cartucho de 14 mm
Conexión neumática 4	para cartucho de 14 mm
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa base	Reforzado con PA