


# Brida basculante SNGB-200-B

Número de artículo: 562455

FESTO



 [General operating condition](#)

## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	200
Basado en la norma	ISO 15552
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C ... 90 °C
Peso del producto	10020 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la fijación	Acero Galvanizado
Material del bulón	Acero cincado
Material del casquillo	Acero
Material del cojinete	Material sintético
Material del disco	Acero cincado
Material de los tornillos	Acero, galvanizado
Material del fusible	Acero de muelles, galvanizado