

Tubo de plástico PAN-MF-4X0,75-SW

Número de artículo: 570357

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	4 mm
Radio de curvatura relevante para el caudal	15 mm
Diámetro interior	2.5 mm
Radio de flexión mín.	10 mm
Conforme a la norma	DIN 73378-PA12-PHL
Características de los tubos flexibles	Apropiado para cadenas de arrastre
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.095 MPa ... 3.1 MPa
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.95 bar ... 31 bar
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-13.775 psi ... 449.5 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Aceite mineral
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-60 °C ... 100 °C
Peso del producto según la longitud	0.008 kg/m
Conexión neumática	Para racor de conexión de diámetro exterior 4 mm
Color	Negro
Dureza Shore	D 65 +/-3
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material del tubo flexible	PA12-P