

# Perfil distribuidor VABM-L1-10G-G18-24-GR

Número de artículo: 573433

FESTO



 [General operating condition](#)

## Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón uniforme	10.5 mm
Posición de montaje	Indistinta
Cantidad máx. de posiciones de válvula	24
Certificación	c UL us - Recognized (OL)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ... 60 °C
Peso del producto	1009 g
Conexión aire de pilotaje 12/14	M5
Conexión del aire de escape de pilotaje 82/84	M5
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 3	G1/8
Conexión neumática 5	G1/8
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación de aluminio forjado