

Perfil distribuidor VABM-L1-14W-G14-8-GR

Número de artículo: 573504

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|---|
| Patrón uniforme | 16 mm |
| Posición de montaje | Indistinta |
| Cantidad máx. de posiciones de válvula | 8 |
| Certificación | c UL us - Recognized (OL) |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio | Adecuado para la producción de baterías con valores reducidos de Cu/ Zn/Ni (F1a) |
| Idoneidad de la sala limpia, medida según ISO 14644-14 | Clase 6 según ISO 14644-1 |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C ... 60 °C |
| Peso del producto | 1243 g |
| Conexión aire de pilotaje 12/14 | M5 |
| Conexión del aire de escape de pilotaje 82/84 | M5 |
| Conexión neumática 1 | G1/4 |
| Conexión neumática 2 | G1/8 |
| Conexión neumática 3 | G1/4 |
| Conexión neumática 4 | G1/8 |
| Conexión neumática 5 | G1/4 |
| Nota sobre el material | De conformidad con la Directiva RoHS |
| Material de la regleta de bornes | Aleación de aluminio forjado |