

Placa ciega VABB-L1-18

Número de artículo: 574482

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón uniforme	19 mm
Presión de funcionamiento	-0.09 MPa ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	-0.9 bar ... 10 bar
Certificación	RCM c UL us - Recognized (OL)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Par de apriete máx. en el sistema de fijación de la válvula	1.18 Nm
Peso del producto	50 g
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa ciega	Aleación de forja de aluminio