


Válvula básica C-5/2-1/4

Número de artículo: 5750

FESTO



[General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	1400 l/min
Presión de funcionamiento	1 bar ... 10 bar
Diámetro nominal	6.5 mm
Posición de montaje	Indistinta
Accionamiento manual auxiliar	Sin enclavamiento
Símbolo	00991048
Presión de mando	2 bar ... 10 bar
Frecuencia de conmutación máx.	40 Hz
Tiempo de conmutación OFF	28 ms
Tiempo de conmutación ON	24 ms
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura del medio	-10 °C ... 60 °C
Tipo de fijación	En placa base
Conexión aire de pilotaje 12	G1/8
Conexión aire de pilotaje 14	G1/8
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	G1/4
Conexión neumática 3	G1/4
Conexión neumática 4	G1/4
Conexión neumática 5	G1/4
Material de las juntas	Caucho nitrílico
Material del cuerpo	Aleación de aluminio forjado
Material de la membrana	PUR