


Perfil distribuidor P VABM-B10-20-G38-3-P53

Número de artículo: 576364

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón uniforme	22 mm
Posición de montaje	Indistinta
Cantidad máx. de posiciones de válvula	3
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	268 g
Tipo de fijación	con escuadra de fijación
Conexión neumática 1	G3/8
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación de aluminio forjado