


Placa base VMPAC-AP-14-B-2

Número de artículo: 576575

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	32.8 mm
Longitud	169 mm
Patrón uniforme	26.8 mm
Cantidad máx. de posiciones de válvula	1
Presión de funcionamiento	-0.9 bar ... 8 bar
Presión de mando	3 bar ... 8 bar
Clase de resistencia a la corrosión CRC	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C ... 50 °C
Peso del producto	160 g
Conexión neumática 2	G1/4
Conexión neumática 4	G1/4
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Reforzado con PA