

Silenciador UC-3/8-20

Número de artículo: 576759

FESTO



[PDF](#) [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Indistinta
Tamaño del depósito	20
Símbolo	00991473
Presión de funcionamiento	0 MPa ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	0 bar ... 10 bar
Caudal contra atmósfera	5000 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:--]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	puede funcionar con aire comprimido lubricado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nivel de presión acústica	60 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 °C ... 70 °C
Peso del producto	10.5 g
Conexión neumática	G3/8
Material del inserto amortiguador	Tierra de protección
Material del pivote atornillado	Tierra de protección
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS