

Horquilla SG-M12X1,25

Número de artículo: 6145

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	M12x1,25
Conforme a la norma	ISO 8140
Unión roscada	Rosca interior M12 x 1,25
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	No pueden utilizarse metales con más de un 1 % de cobre en masa. Excepciones: placas de circuito impreso, conductos, conectores eléctricos y bobinas.
Temperatura ambiente	-40 °C ... 150 °C
Carga máx. admisible	1.5 kN
Peso del producto	166 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del bulón	Acero Galvanizado
Material de la horquilla	Acero Galvanizado
Material de las tuercas	Acero Galvanizado