

# Tapa para boquilla CV-PK-4-B

Número de artículo: 6214

FESTO



 [General operating condition](#)

## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.095 MPa ... 1 MPa
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.95 bar ... 10 bar
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-13.775 psi ... 145 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C ... 80 °C
Conexión neumática 1	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm Para boquilla estriada de diámetro interior de 4 mm con tuerca de unión
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la tapa	TPE-U(PU)