



Placa de alimentación vertical VABF-S4-2-P1A14-G18

Número de artículo: 8000693

FESTO



 General operating condition

Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	18 mm
Basado en la norma	ISO 15407-2
Posición de montaje	Indistinta
Concatenación en altura neumática	Alimentación de presión alternativa para 1 y 14
Símbolo	00992919
Presión de funcionamiento	1 MPa
Presión de funcionamiento	10 bar
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	430 l/min
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva de baja tensión de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa del Reino Unido sobre utillaje eléctrico
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado de protección	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 °C ... 50 °C
Peso del producto	140 g
Tipo de fijación de concatenación en altura	Sobre placa de enlace Sobre placa base individual
Conexión neumática 1	G1/8
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio