

Estrangulador VFFG-T-M5-7

Número de artículo: 8025711

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	Función de estrangulador
Tipo de fijación	Con rosca
Caudal nominal normal en sentido de estrangulación	19.1 l/min
Presión de funcionamiento	-0.9 bar ... 10 bar
Temperatura ambiente	-5 °C ... 60 °C
Diámetro nominal	0.7 mm
Valor b	0.5
Valor C	0.07 l/sbar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ... 60 °C
Peso del producto	0.5 g
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material del tornillo hueco	Automatización de procesos