


# Bloque de conexión VABM-B10-25S-G38-9

Número de artículo: 8026268

FESTO



 [General operating condition](#)

## Hoja de datos

| Característica                          | Valor                                |
|---|--------------------------------------|
| Patrón uniforme                         | 27.5 mm                              |
| Posición de montaje                     | Indistinta                           |
| Cantidad máx. de posiciones de válvula  | 9                                    |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 2 - riesgo de corrosión moderado     |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L                    |
| Peso del producto                       | 1425 g                               |
| Tipo de fijación                        | Con taladro pasante                  |
| Conexión neumática 1                    | G3/8                                 |
| Conexión neumática 3                    | G3/8                                 |
| Conexión neumática 5                    | G3/8                                 |
| Nota sobre el material                  | De conformidad con la Directiva RoHS |
| Material de la regleta de bornes        | Aleación de aluminio forjado         |