


Placa de alimentación VABF-B10-25-P1A4-G14

Número de artículo: 8026318

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Presión de funcionamiento	-0.09 MPa ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	-0.9 bar ... 10 bar
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Par de apriete máx.	3 Nm
Peso del producto	110 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 3	G1/4
Conexión neumática 5	G1/4
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa de alimentación	Fundición inyectada de aluminio