

Bloque de conexión VABM-B10-30S-G12-4

Número de artículo: 8026379

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|--------------------------------------|
| Patrón uniforme | 32 mm |
| Posición de montaje | Indistinta |
| Cantidad máx. de posiciones de válvula | 4 |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 2 - riesgo de corrosión moderado |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Peso del producto | 1267 g |
| Tipo de fijación | Con taladro pasante |
| Conexión neumática 1 | G1/2 |
| Conexión neumática 3 | G1/2 |
| Conexión neumática 5 | G1/2 |
| Nota sobre el material | De conformidad con la Directiva RoHS |
| Material de la regleta de bornes | Aleación de aluminio forjado |