


# Bloque de conexión VABM-B10-30S-G12-4

Número de artículo: 8026379

FESTO



 [General operating condition](#)

## Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón uniforme	32 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Cantidad máx. de posiciones de válvula	4
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	1267 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática 1	G1/2
Conexión neumática 3	G1/2
Conexión neumática 5	G1/2
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación de aluminio forjado