

# Separación de canales VABD-S1-1-P7-C

Número de artículo: 8036068

FESTO



 [General operating condition](#)

## Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	ISO 5599-1
Presión de funcionamiento	-0.09 MPa ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	-0.9 bar ... 10 bar
Aptitud para vacío	Sí
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ... 60 °C
Temperatura del medio	-10 °C ... 50 °C
Medio de mando	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura ambiente	-10 °C ... 50 °C
Peso del producto	60 g
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa separadora	Acero Caucho nitrílico