

Unidades de mantenimiento combinadas MSB4-1/4-FRC13:J120M1

Número de artículo: 8042669

FESTO



Hoja de datos

 General operating condition

Característica	Valor
Tamaño	4
Serie	MS
Bloqueo del accionamiento	Botón giratorio con bloqueo cierre con accesorios
Posición de montaje	vertical $\pm 5^\circ$
Grado de filtración	40 μm
Purga de condensado	Manual giratoria
Forma constructiva	Lubricador proporcional estándar
Función del regulador	Presión de salida constante con compensación de la presión primaria con ventilación secundaria Con función de flujo inverso
Protección de funda	Funda plástica de protección
Símbolo	00991761
Indicador de presión	con manómetro
Presión de funcionamiento	1.5 bar ... 14 bar
Margen de regulación de presión	0.5 bar ... 7 bar
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	1400 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 °C ... 60 °C
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:-]
Temperatura del medio	-10 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Peso del producto	500 g
Tipo de fijación	Con accesorios
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	G1/4
Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
Material de la funda	Makrolon®