

Amortiguador DYEF-G8-M14-Y1

Número de artículo: 8073908

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	M14
Carrera	1.2 mm
Amortiguación	Anillos/placas de amortiguación elásticos en ambos lados sin tope fijo metálico
Posición de montaje	Indistinta
Detección de posición	No incluye
Velocidad máx. de impacto	0.8 m/s
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Longitud de amortiguación	1.2 mm
Par de apriete máx.	8 Nm
Consumo máximo de energía por carrera	0.45 J
Peso del producto	136.5 g
Tipo de fijación	con manguito con rosca interior
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	Caucho nitrílico
Material del cuerpo	Acero de alta aleación