


Conjunto de sujeción axial EAMM-A-T42-55A

Número de artículo: 8082614

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud nominal	43 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	8000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	3.2 kgmm ²
Momento de giro transmisible	8.5 Nm
Peso del producto	328 g
Código de interfaz del actuador	T42
Código de interfaz, entrada motor	55A
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS