


# Conjunto de sujeción axial EAMM-A-V32-60PA

Número de artículo: 8091053

FESTO



 [General operating condition](#)

## Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud nominal	55 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	10000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	1.03 kgmm <sup>2</sup>
Momento de giro transmisible	1.5 Nm
Peso del producto	243 g
Código de interfaz del actuador	v32
Código de interfaz, entrada motor	60PA
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS