


Placa de montaje VABS-B14-270-FF14

Número de artículo: 8098891

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Conexiones giradas 270°
Presión de funcionamiento	1.5 bar ... 10 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ... 60 °C
Temperatura del medio	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente	-20 °C ... 60 °C
Peso del producto	255.5 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática 2	Brida 1/4 con esquema de conexiones NAMUR
Conexión neumática 4	Brida 1/4 con esquema de conexiones NAMUR
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa base	Aleación de forja de aluminio