

# Acoplamiento EAMC-42-50-12-14-U

Número de artículo: 8099432

FESTO



 [General operating condition](#)

## Hoja de datos

| Característica                | Valor                                |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Diámetro de acogida 1         | 12 mm                                |
| Diámetro de acogida 2         | 14 mm                                |
| Tamaño                        | 42                                   |
| Longitud nominal              | 50 mm                                |
| Posición de montaje           | Indistinta                           |
| Revoluciones máx.             | 6000 1/min                           |
| Conformidad PWIS              | VDMA24364-B2-L                       |
| Temperatura de almacenamiento | -25 °C ... 60 °C                     |
| Humedad relativa del aire     | 0 - 95 %                             |
| Temperatura ambiente          | -25 °C ... 60 °C                     |
| Momento de inercia de la masa | 34.8 kgmm <sup>2</sup>               |
| Momento de giro transmisible  | 21 Nm                                |
| Peso del producto             | 143 g                                |
| Nota sobre el material        | De conformidad con la Directiva RoHS |