

Juego de conexión DADG-AK-G8-16-10

Número de artículo: 8152380

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	16
Carrera	10 mm
Presión de funcionamiento	0.1 MPa ... 0.8 MPa
Presión de funcionamiento	1 bar ... 8 bar
Presión de funcionamiento	14.5 psi ... 116 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Par de apriete máx.	1.5 Nm
Tolerancia del par de apriete	± 10 %
Par de apriete máx. de la conexión neumática 1	0.7 Nm
Peso del producto	12.9 g
Conexión neumática	M5
Material del adaptador	resina epoxi
Material de las juntas	Caucho nitrílico
Material de los tornillos	acero, revestido