

Conjunto paralelo EAMM-U-60-D40-60P-61

Número de artículo: 8164735

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	60
Posición de montaje	Indistinta
Relación de reducción	1:1
Revoluciones máx.	6000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-25 °C ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	26.7 kgmm ²
Par de accionamiento en vacío	0.07 Nm
Momento de giro transmisible	3 Nm
Peso del producto	926 g
Código de interfaz del actuador	D40B
Código de interfaz, entrada motor	60P 60PA
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS