



Válvula de pedal F-3-1/4-B

Número de artículo: 8984

FESTO



 [General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	3/2 vías monoestable cerrada
Tipo de accionamiento	Manualmente
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	600 l/min
Conexión neumática de utilización	G1/4
Presión de funcionamiento	-0.95 bar ... 10 bar
Forma constructiva	Asiento de placa
Tipo de reposición	Muelle mecánico
Díámetro nominal	7 mm
Posición de montaje	Indistinta
Tipo de control	Directo
Sentido de flujo	No reversible
Símbolo	00991101
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Fuerza de accionamiento	50 N
Peso del producto	595 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	G1/4
Conexión neumática 3	G1/4
Material de las juntas	Caucho nitrílico
Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio