


Válvula de palanca TH-5-1/4-B

Número de artículo: 8994

FESTO



[PDF General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	5/2 vías monoestable
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	550 l/min
Conexión neumática de utilización	G1/4
Presión de funcionamiento	-0.95 bar ... 10 bar
Forma constructiva	Asiento de placa
Diámetro nominal	7 mm
Tipo de control	Directo
Símbolo	00991340
Protección antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Fuerza de accionamiento	34 N
Peso del producto	320 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	G1/4
Conexión neumática 3	G1/4
Conexión neumática 4	G1/4
Conexión neumática 5	G1/4
Material de las juntas	Caucho nitrílico
Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio