


Gamme de distributeurs VG : VUVG / VTUG / VUWG

FESTO



Le distributeur compact !

Caractéristiques

- Economique
- Conception compacte
- La qualité Festo
- Débits élevés
- Des délais de livraison courts
- Plage de pression jusqu'à 10 bar
- ... de nombreuses variantes

Distributeurs individuels VUVG – Plus de puissance dans moins d'espace ! Economique, performant et installé en un éclair. Il est parfait pour toutes les applications à haute vitesse nécessitant des débits particulièrement élevés dans un espace réduit ; par exemple dans l'industrie électronique, l'assemblage de petites pièces ou encore l'agro-alimentaire et l'emballage.

Peu d'espace ? Pas de problème !

Le VUVG est conçu pour les installations à encombrement réduit.

Rapide, sûr, facile

En matière de commande, montage et mise en service - grâce aux vis captives, au joint intégré et à une large gamme de connecteurs électriques et de câbles pré-assemblés.

Petit mais costaud

L'empreinte idéale : pour un débit jusqu'à 2 fois plus élevé.

Clic ! Il suffit de l'enclencher en lieu et place

Kit de connexion électrique modulaire (E-box) avec de nombreuses options de raccordement, pour une intégration optimale dans votre système.

VUVG-...-S avec caractéristiques spécifiques

Le nouveau distributeur individuel VUVG-...-S offre des caractéristiques spécifiques à un prix extrêmement attractif, toujours avec la qualité Festo.

Faisant partie de notre programme standard, il est disponible partout dans le monde en 24h !

Gamme de distributeurs VG : VUVG / VTUG / VUWG

La gamme de distributeurs en détails


Gamme VUVG : choisissez et combinez

Electrodistributeur	VUVG-...-S	VUVG	Embase de distributeurs VTUG	Distributeur à commande pneumatique VUWG			
	 Caractéristiques ciblées – Qualité Festo – prix attractif						
Caractéristiques techniques							
Fait partie de notre gamme standard Notre recommandation : Cherchez l'étoile !	★						
Largeur du distributeur [mm]	10 14	10 14 18		10 14 18			
Fonction	2x 3/2, 5/2		5/2, 5/3, 2x 3/2				
Débit [l/min]	150, 360 660	100, 220, 380 780 1300		100, 220, 380 780 1300			
Raccordements	Pneumatique	M5, M7 G1/8	M3 (QS 3/4) M5 (QS 3/4/6) M7 (QS 4/6)	G1/8 (QS 4/6/8) G1/4 (QS 6/8/10)	M3 (QS 3/4) M5 (QS 3/4/6) M7 (QS 4/6)	G1/8 (QS 4/6/8)	G1/4 (QS 6/8/10)
	Electrique	Non-modulaire 	Variante modulaire de connecteurs, 2 fils, câble surmoulé, connecteur M8, connecteur plat, interchangeables 				
Plage de pression [bar]	1,5 ... 7		-0,9 ... 10				
Plage de température [°C]	-5 ... +50		-5 ... +60				
Tension [VCC]	24		5, 12, 24				-
Indice de protection	IP40, IP65						

Standard : le pilotage manuel monostable/bistable pour une mise en service facile, avec cache si nécessaire.



LED intégrée pour une visibilité sur 360° – pratique pour un aperçu rapide de l'état et une réduction des temps d'arrêt.



Des raccordements en pouces peuvent être réalisés facilement avec des raccords hybrides.

Vis captives : robustesse et couple élevé pour un montage sûr.

Ergot de repérage pour un montage correct du distributeur.

Des zones de pression multiples peuvent être réalisées rapidement et facilement avec des séparateurs.

Joint captif intégré dans le distributeur.

★ **Gamme standard Festo**
80 % des tâches d'automatisation sont couvertes

Partout dans le monde : Toujours en stock
Remarquable : La qualité Festo à un prix optimal
Facile : Quelques clics suffisent pour passer commande en ligne
Rapide : Prêt à l'expédition depuis l'usine Festo en 24h

www.festo.com