

Búsqueda rápida de repuestos para productos configurados, como p. ej. terminales de válvulas y unidades de mantenimiento

¿Cómo funciona el servicio?

1a.) En → [Portal de asistencia de Festo](#) introduzca manualmente el código → [Product Key](#) de 11 caracteres.

Portal de Soporte técnico


Seleccione a la izquierda una categoría o utilice la Búsqueda.

Buscar



- Contacto
- Conformidad de producto
- Condiciones de utilización de la documentación electrónica

1 b) O bien escanee el código Datamatrix 2D de su producto con el teléfono móvil/tableta. Utilice para ello, por ejemplo, la aplicación "i-nigma".



2. A continuación, haga clic en el enlace → [Catálogo de partes y piezas](#).

Buscar



- Contacto
- Conformidad de producto
- Condiciones de utilización de la documentación electrónica

	Terminal de válvulas MPA-FB-VI 530411 Product Key 3S7PLGFGQNC Type description MPA-FB-VI OrderCode1 50E-T06GCQPF38GCER-D OrderCode2 32P-SGL-R-MAH-JJLL Sales Order 2016091887	<ul style="list-style-type: none"> → Mostrar en Catálogo → CAD / EPLAN → Catálogo de partes y piezas → Datos técnicos → Crear paquete de descarga
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Haciendo clic en el enlace "→ Mostrar piezas de recambio" accede usted a su lista de repuestos.

[Cerrar](#)

Español ▼

Buscar → Búsqueda de piezas de recambio
 Introduzca el número de parte, el código de pedido, el tipo o la product key.

 Número de serie (opcional)

FESTO
MS6-SV-1/2-E-10V24-AG
 548715 R4 03

 3S7PL810PFQ
 CE

producto número código de pedido product key serie número

→ Medios auxiliares
 → Hojas de datos de seguridad
 → Service video

Resultado búsqueda		Partes encontradas [1]		Mostrar 10 ▼	
Núm. artículo	Tipo Nombre del artículo	Serie de productos de ...	a ...		
530411	3S7PLGFGQNC MPA-FB-VI 50E-T06GCQPF38GCER-D 32P-SGL-R-MAH-JULL terminal de válvulas	Todos		→ Mostrar piezas de recambio → Accesorios → Mostrar en Catálogo	

La estructura de la lista de piezas, para el caso de un terminal de válvulas, se corresponde con la vista 3D, de izquierda a derecha. Puede obtener la vista 3D a través del botón de la esquina superior derecha.

4. Añada el repuesto que necesite a su cesta de compra o bien comunique a quien realice las compras el número de artículo y las unidades deseadas.

5. Para el desmontaje y montaje, consulte la documentación. Para ello, haga clic en "Mostrar en catálogo" y, una vez allí, en la opción "Documentación" del menú a la derecha.

Versión para móvil:

Sitio web para ordenador portátil:

FESTO

Portal de Soporte técnico

Terminal de válvulas MPA-FB-VI
530411

Product Key: 3S7PLGFGQNC
 Type description: MPA-FB-VI
 OrderCode1: 50E-T06GCQPF38GCER-D
 OrderCode2: 32P-SGL-R-MAH-JULL
 Sales Order: 2016091887

[Mostrar en Catálogo](#)

CAD / EPLAN

Catálogo de partes y piezas

Datos técnicos

Crear paquete de descarga

Información de producto [46]

Buscar

FESTO
 DNC-125-100-PPV-A
 163901 19400
 pmax: 12 bar
 Número de parte Serie
 Código de orden

→ Contacto
 → Conformidad de producto
 → Condiciones de utilización de la documentación electrónica

Terminal de válvulas MPA-FB-VI
530411

Product Key: 3S7PLGFGQNC
 Type description: MPA-FB-VI
 OrderCode1: 50E-T06GCQPF38GCER-D
 OrderCode2: 32P-SGL-R-MAH-JULL
 Sales Order: 2016091887

[→ Mostrar en Catálogo](#)
 → CAD / EPLAN
 → Catálogo de partes y piezas
 → Datos técnicos
 → Crear paquete de descarga