

Chape de pied LNG-40

Code article :33891

FESTO



 [General operating condition](#)

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	40
Selon la norme	ISO 15552 (jusqu'à présent également VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-40 °C ... 80 °C
Capacité de charge max.	1.5 kN
Poids du produit	161 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de fixation	Acier traité
Matériau du palier	Automatisation de process