

Chape de pied LNG-80

Code article :33894

FESTO



 [General operating condition](#)

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	80
Selon la norme	ISO 15552 (jusqu'à présent également VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-40 °C ... 80 °C
Capacité de charge max.	6 kN
Poids du produit	727 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de fixation	Fonte à graphite nodulaire
Matériau du palier	Automatisation de process