

# Tuyau plastique PEN-6X1-SW

Code article :543241

FESTO



 [General operating condition](#)

## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Ø extérieur	6 mm
Rayon de courbure important pour le débit	26 mm
Ø intérieur	4 mm
Rayon de courbure min.	13.5 mm
Propriétés du tuyau	compatibilité avec la chaîne porte-câbles
Pression de service en fonction de la température	-0.095 MPa ... 1 MPa
Pression de service en fonction de la température	-0.95 bar ... 10 bar
Pression de service en fonction de la température	-13.775 psi ... 145 psi
Note concernant la pression de service	Eau : max. 0,6 MPa à 0 - 50 °C
Certification	Réglementations nationales
Certificat de l'organisme d'émission	B 013277 0527 00
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7::-] Eau (liquide, sans glace)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Aptitude aux salles blanches, mesurée selon ISO 14644-14	Elément installé de manière statique, aucune évaluation pertinente possible selon ISO 14644-1
Température ambiante	-30 °C ... 60 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0.01477 kg/m
Raccord pneumatique	Pour raccord enfichable de Ø extérieur de 6 mm pour raccord cannelé de Ø intérieur de 4 mm avec écrou-raccord pour raccord cannelé de Ø intérieur de 4 mm
Couleur	noir
Dureté Shore	D 52 +/-3
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du tuyau	Terre de protection