

Hangtompító U-3/8

Cikkszám: 2309

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Jelkép	00991473
Üzemi nyomás	0 MPa ... 1 MPa
Üzemi nyomás	0 bar ... 10 bar
Térfogatáram a légkör ellenében	6000 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Hangnyomás szint	82 dB(A)
Környezeti hőmérséklet	-10 °C ... 70 °C
Terméksúly	29.6 g
Pneumatikus csatlakozó	G3/8
Csillapító betét alapanyaga	PE
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis