

# Vakdugó B-3/8

Cikkszám: 3570

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Kötegméret	10
Megfelel a szabványnak	DIN 908
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Névleges meghúzási nyomaték	12.5 Nm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 20%
Terméksúly	23 g
Rögzítés módja	SW8 imbuszcsovar
1. pneumatikus csatlakozás	G3/8 külső menet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Vakdugó alapanyaga	Acél, horganyzott
O-gyűrű alapanyaga	PA TPE-U(PUR)